

**Tafelwagen met 3 laadbakken, Type: 2752****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919840 2752
GTIN	4017976021317
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, in frame van hoekstaal, 12 mm hoge afrolrand rondom.

2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Belastbaarheid laadvlak midden	80 kg
Wiel-Ø	125 mm
Materiaal wiel	TPE
Norm	EN 1757-3

Laadvlakbreedte	1000 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	80 kg
Diepte	611 mm
Laadvlakdiepte	600 mm
Gewicht	49 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte onder	200 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakhoogte boven	820 mm
Hoogte	1040 mm
Breedte	1135 mm
Type	2752
Maximale belastbaarheid	300 kg
Laadvlakhoogte midden	510 mm
Producttype	Tafelwagen