

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2400B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Plaatstalen plateaus sluiten **vlak** aan op het frame.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Materiaal wiel	TPE
Laadvlakdiepte	500 mm
Breedte	1047 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Wiel-Ø	160 mm

Norm	EN 1757-3
Type	2400B
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte boven	860 mm
Maximale belastbaarheid	500 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Diepte	509 mm
Gewicht	45 kg
Hoogte	860 mm
Laadvlakhoogte onder	228 mm
Laadvlakbreedte	850 mm
Producttype	Tafelwagen