



Gaaswagen met vier wanden, Type: 1552



Bestelgegevens

Bestelnummer	919877 1552
GTIN	4017976015521
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Gaaswagen met vier gaaswanden, met een **uitneembare** lange wand. Plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Wiel-Ø	200 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Type	1552
Breedte	1180 mm

Materiaal wiel	TPE
Laadvlakhoogte	270 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Hoogte	990 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Gewicht	45 kg
Laadvlakdiepte	700 mm
Diepte	709 mm
Producttype	Wagen met vier wanden