

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 8/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260707 8/09
GTIN	4045197937476
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	60 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 23
Functiebreedte L ₄	13,25 mm
Koplengte L ₁	21 mm
Schachtgrootte	8 mm
ISO-code houder	SSSCR/L 0808D09
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500