

**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	14,25 mm
Schachtgrootte	10 mm
Totale lengte L	70 mm
ISO-code houder	SSSCR/L 1010E09
Koplengte L <sub>1</sub>	21 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 23
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500