

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 8/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	8 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Totale lengte L	60 mm
Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 23
ISO-code houder	SSSCR/L 0808D09
Koplengte L <sub>1</sub>	21 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	13,25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500