

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2401B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Plaatstalen plateaus sluiten **vlak** aan op het frame.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Laadvlakdiepte	600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte boven	900 mm
Materiaal wiel	TPE
Laadvlakbreedte	1000 mm

Diepte	609 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Maximale belastbaarheid	600 kg
Hoogte	900 mm
Norm	EN 1757-3
Breedte	1197 mm
Type	2401B
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Gewicht	56 kg
Wiel-Ø	200 mm
Producttype	Tafelwagen