



Gaaswagen met vier wanden, Type: 1553



Bestelgegevens

Bestelnummer	919877 1553
GTIN	4017976015538
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Gaaswagen met vier gaaswanden, met een **uitneembare** lange wand. Plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, navens met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	990 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Type	1553
Wiel-Ø	200 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2

Materiaal wiel	TPE
Gewicht	53 kg
Laadvlakbreedte	1200 mm
Laadvlakhoogte	270 mm
Breedte	1380 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakdiepte	800 mm
Diepte	809 mm
Producttype	Wagen met vier wanden