

**Platformwagen, Type: KW1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

frame van stalen buis, met neerklapbare beugel, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling).  
Plateau van houtvezelplaat. TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Breedte ingeklapt	815 mm
Type	KW1
Hoogte ingeklapt	285 mm
Laadvlakhoogte	205 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Diepte ingeklapt	470 mm
Gewicht	15 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Wiel-Ø	125 mm
Laadvlakbreedte	720 mm
Materiaal wiel	TPE
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	450 mm
Producttype	Inklapbare wagen