

**Tafelwagen met 2 laadbakken tot 1200 kg, Type: 12402****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919865 12402
GTIN	4017976124025
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus met antislip-betonplex (watervast triplex).
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), hoogwaardige Elastic-rubberbanden (200×50 mm) blauwgrijs, niet-strepend, en naven met kogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Laadvlakhoogte boven	925 mm
Laadvlakdiepte	700 mm
Diepte	700 mm
Type	12402
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Maximale belastbaarheid	1200 kg

Belastbaarheid laadvlak boven	500 kg
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Laadvlakhoogte onder	283 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Hoogte	925 mm
Norm	EN 1757-3
Breedte	1210 mm
Gewicht	67 kg
Materiaal wiel	Elastisch rubber
Producttype	Tafelwagen