

**Etagewagen met 4 laadvlakken, Type: 8311****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919880 8311
GTIN	4017976083117
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en navens met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Materiaal wiel	TPE
Wiel-Ø	200 mm
Greep	ja

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Belastbaarheid totaal	600 kg
Laadvlakhoogte 3	1069 mm
Gewicht	73 kg
Breedte	1169 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte 2	669 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Laadvlakhoogte 4	1469 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Laadvlakhoogte 1	269 mm
Hoogte	1800 mm
Type	8311
Hoogteverstelraster	100 mm
Diepte	609 mm
Laadvlakdiepte	600 mm
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Producttype	Etagewagen