



Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2402B



Bestelgegevens

Bestelnummer	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Plaatstalen plateaus sluiten **vlak** aan op het frame.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Maximale belastbaarheid	600 kg
Wiel-Ø	200 mm
Type	2402B
Aantal bokwheels zonder vastzetter	2

Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Materiaal wiel	TPE
Hoogte	900 mm
Laadvlakdiepte	700 mm
Diepte	709 mm
Gewicht	61 kg
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Breedte	1197 mm
Laadvlakhoogte boven	900 mm
Producttype	Tafelwagen