

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2403B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Plaatstalen plateaus sluiten **vlak** aan op het frame.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Materiaal wiel	TPE
Diepte	809 mm
Hoogte	900 mm

Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Laadvlakdiepte	800 mm
Breedte	1397 mm
Laadvlakbreedte	1200 mm
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Laadvlakhoogte boven	900 mm
Wiel-Ø	200 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Type	2403B
Gewicht	78 kg
Norm	EN 1757-3
Producttype	Tafelwagen