

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2496****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919860 2496
GTIN	4017976502496
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Materiaal wiel	TPE
Breedte	737 mm
Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte onder	228 mm
Diepte	609 mm

Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Maximale belastbaarheid	500 kg
Laadvlakbreedte	600 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Gewicht	32 kg
Wiel-Ø	160 mm
Type	2496
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte boven	860 mm
Hoogte	860 mm
Laadvlakdiepte	600 mm
Producttype	Tafelwagen