

**Garant**
**CN.G 120408, Soort: HB7410-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7410-1
GTIN	4045197937704
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CN.G 120408 HB7410-1 Soort: HB7410-1  
 Spaanbreker: TAM  
 Tolerantie: G  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 90 m/min

## Technische beschrijving

Snedeclassificatie	continu
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 90 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	TAM
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Hoofdtoepassing	Ti
Soort	HB7410-1
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien