

Garant**WN.G 060408, Soort: HB7410-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7410-1
GTIN	4045197937766
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HB7410-1 Soort: HB7410-1

Spaanbreker: TAM

Tolerantie: G

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7410-1
Spaanbreker	TAM
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	Ti
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 90 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedecndities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-code wisselplaat	WNGG 060408
Aantal wisselingen/snikanten	6
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien