

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 4820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919870 4820
GTIN	4017976048208
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, **oliedichte laadbakken**.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Oliedichte laadbakken** met **40 mm** hoge rand.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Type	4820
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Materiaal wiel	TPE
Maximale belastbaarheid	400 kg

Breedte	1021 mm
Hoogte	870 mm
Laadvlakhoogte onder	207 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Gewicht	36 kg
Laadvlakbreedte	850 mm
Wiel-Ø	160 mm
Laadvlakhoogte boven	829 mm
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	500 mm
Diepte	500 mm
Producttype	Tafelwagen