

**Korte-boorhouder Vorm A, BT 50, Spanbereik: 2,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Artikelklasse	32K

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

- **Slanke constructie.**
- **Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
- **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

Levering:

Inclusief **spansleutel**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Spanbereik	2,5 - 16 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	106 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Opname	BT 50
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	A

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 50 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder