

**Garant****Korte-boorhouder Vorm AD, BT 50, Spanbereik: 1-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Artikelklasse	31B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Rondloopnauwkeurigheid  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Slanke constructie.**
- **Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
- **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

Met inwendige koeling tot max. 50 bar.

**Levering:**

Inclusief **spansleutel**.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Spanbereik	1 - 16 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	106 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder