

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 4822****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919870 4822
GTIN	4017976048222
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, **oliedichte laadbakken**.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Oliedichte laadbakken** met **40 mm** hoge rand.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Materiaal wiel	TPE
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Type	4822
Wiel-Ø	200 mm

Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Laadvlakhoogte onder	248 mm
Gewicht	47 kg
Laadvlakbreedte	1000 mm
Breedte	1171 mm
Laadvlakhoogte boven	870 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Hoogte	910 mm
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	700 mm
Diepte	700 mm
Producttype	Tafelwagen