

Garant**LOMU 090408 TR-M, HB9520, Type: ST900**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-code wisselplaat: LOMU090408 TR-M

Type: ST900

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z : 0,11 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z	0,11 mm
ISO-code wisselplaat	LOMU090408 TR-M
Hoekradius	0,8 mm
Type	ST900
Soort	HB9520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	165 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	105 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	95 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		