

**Garant****LOEU 090404 R-L, HB735, Type: UNI**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215994 UNI
GTIN	4045197938152
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

ISO-code wisselplaat: LOEU090404 R-L

Type: UNI

Hoekradius: 0,4 mm

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	LOEU090404 R-L
Hoekradius	0,4 mm
Type	UNI
Soort	HB735
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	175 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	145 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	75 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	S
GG(G)	geschikt	220 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		