

**Garant****APMX 16..12 TR, HB7515, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Bladdikte: 5,76 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,14 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,14 mm
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	APMX 16..12 TR
Soort	HB7515
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,76 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	380 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	265 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	195 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	270 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	170 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	170 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		