

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-801, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094351 11
GTIN	10076490491793
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® serie. Veelzijdige handschoen met nitrilschuimlaag voor nauwkeurige en algemene werkzaamheden. Biedt een goed evenwicht tussen comfort, bewegingsvrijheid en handbescherming. Met Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ ter vermindering van de vermoeidheid van de hand. Oeko-Tex® Standard 100.

Met nylon spandex-materiaal en siliconenvrije coating. Latexvrij.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

DMF-vrij	nee
Pasvorm	zeer goed
Handschoenmaat	11

Grip bij natheid	matig
Materiaal coating	nitril
Tastgevoel	zeer goed
Grip bij olie	goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Ademend	zeer goed
siliconenvrij	nee
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	3131A
Dragermateriaal	Spandex nylon
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	192 mm
Kleur	zwart / grijs
Gewicht	20,4 g
Breitechnologie	15G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen

