

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 22/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Artikelklasse	210

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Totale lengte L_{totaal}	85 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	42 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	36 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	12,13 mm
Raminghoek α_{max}	1,89 graden
Helicoïdaal frezen a_p	0,3 mm

Afkoppellengte L ₁	35 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP