

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	12 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Rampinglengte L voor α_{\max}	10,13 mm
Afkoppellengte L ₁	35 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	38 mm
Raminghoek α_{\max}	2,26 graden
Helicoïdaal frezen a _p	0,3 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	85 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2