

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	80 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinghoek α_{max}	3,73 graden
Afkoppellengte L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{max}	6,13 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	30 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310

Helicoïdaal frezen a_p	0,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2