

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor α_{\max}	6,13 mm
Ramplinghoek α_{\max}	3,73 graden
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	24 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	30 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Afkoppellengte L_1	70 mm

geschikte wisselplaat	XOM.060310
Helicoïdaal frezen a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2