

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 28/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	28 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Totale lengte L_{totaal}	95 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	44 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	13,43 mm
Inwendige koeling	ja
Ø D_3	16 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	54 mm
Raminghoek α_{max}	2,56 graden
Schacht-Ø D_s h6	25 mm

Afkoppellengte L_1	39 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Aantal snijkanten Z	2
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP