

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Rampinglengte L voor α_{\max}	10,13 mm
Raminghoek α_{\max}	2,26 graden
Opnamedraad M	M10
Totale lengte L_{totaal}	28 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Snijkant- $\varnothing D_c$	20 mm

Ø D ₃	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Helicoïdaal frezen a _p	0,3 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	38 mm
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 1	219799 1