

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Totale lengte L_{totaal}	95 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	10,43 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Ramplinghoek α_{max}	3,29 graden
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	38 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	25 mm

Inwendige koeling	ja
Ø D ₃	13 mm
Afkoppellengte L ₁	39 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2