

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	16 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Helicoïdaal frezen a _p	0,3 mm
Inwendige koeling	ja
Opnamedraad M	M8
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	24 mm
Ø D ₂	13 mm

geschikte wisselplaat	XOM.060310
Totale lengte L_{totaal}	25 mm
Rampinghoek α_{max}	3,73 graden
$\varnothing D_3$	8 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	6,13 mm
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219799 1