

**Garant****GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 35/3mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212807 35/3
GTIN	4045197939067
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Opmerking:**GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	20,43 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	1 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	40 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,68 graden
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	100 mm
Serie	Power Q
Instelhoek $\kappa$	16 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP