

**Garant**
**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	110 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{max}}$	78 mm
Afkoppellengte $L_1$	50 mm
Snijkant-Ø $D_c$	40 mm
Ø $D_3$	28 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Helicoïdaal frezen $a_p$	1 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	25,43 mm
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	4

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,35 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serie	Power Q
Instelhoek $\kappa$	16 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP