

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 30/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	40 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijkant- $\varnothing D_c$	30 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Rampinghoek α_{\max}	2,23 graden
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{\max}	15,43 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2