

**Garant****GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 22/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	0,3 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	28 mm
Rampinglengte L voor α <sub>max</sub>	12,13 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Opnamedraad M	M10

Inwendige koeling	ja
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	42 mm
Rampinghoek α <sub>max</sub>	1,89 graden
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 1	219799 1