

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 22/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	36 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Snijkant-Ø D _c	22 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	42 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen a _p	0,3 mm
Totale lengte L _{totaal}	180 mm
Afkoppellengte L ₁	30 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ø D ₃	14 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310

Raminghoek α_{\max}	1,89 graden
Raminglengte L voor α_{\max}	12,13 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP