

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	17,43 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Ramplinghoek α_{max}	1,97 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Schacht-Ø D _s h ₆	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP