

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 28/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	28 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	54 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	13,43 mm
Totale lengte L_{totaal}	36 mm
Inwendige koeling	ja
Ramplinghoek α_{max}	2,56 graden
Ø D_3	16 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Ø D_1 h6	12,5 mm

Aantal snijkanten Z	2
Opnamedraad M	M12
Ø D ₂	21 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	44 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1 mm
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP

674252 10IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm

211750 2,2