

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	120 mm
Totale lengte L_{totaal}	200 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	17,43 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Ramplinghoek α_{max}	1,97 graden
Aantal snijkanten Z	3
Schacht- $\varnothing D_5$ h6	32 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm

Inwendige koeling	ja
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP