

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 25/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Artikelklasse	210

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Rampinghoek α_{max}	3,29 graden
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	48 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$	38 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L_{totaal}	36 mm
$\varnothing D_3$	13 mm

Opnamedraad M	M12
Ramplinglengte L voor α_{\max}	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Inwendige koeling	ja
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP