

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 32/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Artikelklasse	210

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Snijkant- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	62 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	17,43 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$	52 mm
Totale lengte L_{totaal}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	20 mm

Opnamedraad M	M16
Aantal snijkanten Z	3
Rampinghoek α_{\max}	1,97 graden
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP