

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 28/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor α_{\max}	13,43 mm
Snijkant-Ø D_c	28 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	44 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	54 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Ø D_3	16 mm
Aantal snijkanten Z	2
Afkoppellengte L_1	40 mm

Totale lengte L_{totaal}	200 mm
Rampinghoek α_{max}	2,56 graden
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP