

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/2mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212813 32/2 |
| GTIN | 4045197939234 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving
Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

 GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Afkoppellengte L_1 | 40 mm |
| Snijkant-Ø D_c | 32 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{min} | 48 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen a_p | 1,5 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| geschikte wisselplaat | XDM.120516 |
| Rampinghoek α_{max} | 3,71 graden |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{max} | 62 mm |
| Ø D_3 | 16 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 100 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Schacht-Ø D, h6 | 32 mm |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 12,34 mm |
| Serie | Power Q |
| Instelhoek κ | 11 graden |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Plungen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |