

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	38 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	10,43 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D _s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Afkoppellengte L ₁	120 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L _{totaal}	200 mm
Ø D ₃	13 mm
Ramplinghoek α _{max}	3,29 graden

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2