

**Garant****GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 30/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Rampinghoek α <sub>max</sub>	2,23 graden
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	15,43 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	1 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	47 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	30 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Opnamedraad M	M16
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP