

**Garant**

**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad,  $\varnothing D$  / aantal snijkanten Z: 40/4mm**


**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	XDM.090416
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	47 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	1 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	40 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	25,43 mm

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,35 graden
Opnamedraad M	M16
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Aantal snijkanten Z	4
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2