

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 30/3mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212808 30/3 |
| GTIN | 4045197939104 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Rampinghoek α_{\max} | 2,23 graden |
| Snijkant-Ø D_c | 30 mm |
| Schacht-Ø D_s h6 | 32 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 200 mm |
| Helicoïdaal frezen a_p | 1 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{\min} | 48 mm |
| geschikte wisselplaat | XDM.090416 |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{\max} | 58 mm |
| Ø D_3 | 18 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 120 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Inwendige koeling | ja |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 15,43 mm |
| Serie | Power Q |
| Instelhoek κ | 16 graden |
| Schachtuitvoering | Cilinderschacht |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Plungen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP | 674252 10IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |