

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met boring, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 50/5mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XDM.090416
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	35,43 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	50 mm

Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	98 mm
Rampinghoek α_{max}	0,97 graden
Aantal snijkanten Z	5
Opnameboring- \varnothing	22 mm
Inwendige koeling	ja
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP