

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 35/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Artikelklasse	210

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XDM.090416
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	68 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Totale lengte L _{totaal}	47 mm
Inwendige koeling	ja
Snijkant-Ø D _c	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,68 graden
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Aantal snijkanten Z	3
Opnamedraad M	M16
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2